

CROISILLON AUTONIVELANT À VISSER DE 1 MM Référence : 05173



RESUME

Nos croisillons à visser de type Pavilift sont essentiels pour une pose réussie de votre carrelage. Grâce aux kits de serrage qui les accompagnent, obtenir une surface parfaitement plane et un joint régulier devient facile. Utilisables pour tous types de carreaux d'une épaisseur comprise entre 3 et 24 mm, les croisillons sont à usage unique.

Une fois leur utilisation terminée, un coup de pied ou de [massette en caoutchouc](#) dans le sens du joint est suffisant pour les retirer.

Découvrez également nos [cales autonivelantes](#).

Les points forts :

- Robustes : Les croisillons ne se cassent pas au serrage
- Pratique : Faciles et rapides à mettre en place



DECLINAISONS

Epaisseur de joint	Kit de vissage	Nombre de croisillons
2 mm	Aucun	100
2 mm	50	100
2 mm	200	100
2 mm	500	100
2 mm	1000	100
3 mm	Aucun	100
3 mm	50	100

3 mm	200	100
3 mm	500	100
3 mm	1000	100
1 mm	Aucun	100
1 mm	50	100
1 mm	200	100
1 mm	500	100
1 mm	1000	100
2 mm	Aucun	500
2 mm	50	500
2 mm	200	500
2 mm	500	500
2 mm	1000	500
3 mm	Aucun	500
3 mm	50	500
3 mm	200	500
3 mm	500	500
3 mm	1000	500
1 mm	Aucun	500
1 mm	50	500
1 mm	200	500
1 mm	500	500
1 mm	1000	500
2 mm	Aucun	1500
2 mm	50	1500
2 mm	200	1500
2 mm	500	1500
2 mm	1000	1500
3 mm	Aucun	1500
3 mm	50	1500
3 mm	200	1500
3 mm	500	1500
3 mm	1000	1500
1 mm	Aucun	1500
1 mm	50	1500
1 mm	200	1500
1 mm	500	1500
1 mm	1000	1500
2 mm	Aucun	3000
2 mm	50	3000
2 mm	200	3000
2 mm	500	3000
2 mm	1000	3000
3 mm	Aucun	3000
3 mm	50	3000
3 mm	200	3000
3 mm	500	3000
3 mm	1000	3000
1 mm	Aucun	3000
1 mm	50	3000
1 mm	200	3000
1 mm	500	3000
1 mm	1000	3000
2 mm	Aucun	6000
2 mm	50	6000

2 mm	200	6000
2 mm	500	6000
2 mm	1000	6000
3 mm	Aucun	6000
3 mm	50	6000
3 mm	200	6000
3 mm	500	6000
3 mm	1000	6000
1 mm	Aucun	6000
1 mm	50	6000
1 mm	200	6000
1 mm	500	6000
1 mm	1000	6000
2 mm	Aucun	12000
2 mm	50	12000
2 mm	200	12000
2 mm	500	12000
2 mm	1000	12000
3 mm	Aucun	12000
3 mm	50	12000
3 mm	200	12000
3 mm	500	12000
3 mm	1000	12000
1 mm	Aucun	12000
1 mm	50	12000
1 mm	200	12000
1 mm	500	12000
1 mm	1000	12000
2 mm	Aucun	24000
2 mm	50	24000
2 mm	200	24000
2 mm	500	24000
2 mm	1000	24000
3 mm	Aucun	24000
3 mm	50	24000
3 mm	200	24000
3 mm	500	24000
3 mm	1000	24000
1 mm	Aucun	24000
1 mm	50	24000
1 mm	200	24000
1 mm	500	24000
1 mm	1000	24000
2 mm	Aucun	48000
2 mm	50	48000
2 mm	200	48000
2 mm	500	48000
2 mm	1000	48000
3 mm	Aucun	48000
3 mm	50	48000
3 mm	200	48000
3 mm	500	48000
3 mm	1000	48000
1 mm	Aucun	48000
1 mm	50	48000

1 mm	200	48000
1 mm	500	48000
1 mm	1000	48000

DESCRIPTION

Pourquoi choisir nos croisillons pour carrelage ?

Nos croisillons à visser de type Pavilift ont une double utilité. En plus de créer un espacement régulier de 1 à 3 mm entre vos carreaux, ils permettent de les niveler correctement.

Qu'importe la surface à carrelé, notre système est simple, rapide et à la portée de tous.

Conçus pour des carreaux d'une épaisseur comprise entre 3 et 24 mm, les croisillons sont à usage uniques contrairement au kit de vissage que vous pourrez conserver pour de futures utilisations.

Les croisillons sont plus robustes que ceux du système auto nivelant Twist Level. Une fois votre carrelage posé et la colle séchée, un coup de pied ou de massette dans le sens du joint sera nécessaire pour vous débarrasser de la partie qui dépasse du sol.

Adaptez votre kit autonivelant type Pavilift en fonction de votre besoin

En fonction de votre besoin, vous avez le choix d'utiliser des croisillons de 1, 2 ou 3 mm complétés par le nombre de kit de vissage de votre choix. Ce dernier se compose de cadrans, indispensables à l'efficacité du système autonivelant et de sabots, présents pour protéger les carreaux lors du serrage. Les cadrans sont universels et s'adaptent à nos croisillons qu'importe leur épaisseur.

Quelle quantité de croisillons acheter ?

Le nombre de croisillon nécessaire à la pose de votre carrelage

dépend de la taille de vos carreaux ainsi que de la surface à carreler. Pour vous aider, voici un tableau récapitulatif du nombre de croisillon suggéré en fonction de votre besoin :

15 cm	89										
20 cm	67	50									
25 cm	53	40	32								
30 cm	44	40	33	33							
40 cm	67	50	40	33	25						
50 cm	53	40	32	27	20	16					
60 cm	50	37	30	22	17	15	11				
80 cm	46	34	28	23	16	14	10	9			
90 cm	41	31	24	19	15	12	10	8	7		
120 cm	36	27	22	18	14	10	8	7	7	6	
PROZON	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	90 cm	120 cm	

Par exemple, si la taille de vos carreaux est de 40 x 40 cm, nous vous suggérons d'utiliser 25 croisillons et 25 kits de serrage par mètre carré. Si la surface à carreler est de 5m², vous avez donc besoin de 125 croisillons (25 x 5).

Comment fonctionnent les croisillons à visser et leur kit de serrage ?

L'utilisation de croisillons autonivelants est très simple. Voici la marche à suivre :

Étape 1 : Mise en place des croisillons autonivelants

En fonction de la taille de joint que vous souhaitez, munissez-vous de croisillons autonivelants de 1, 2 ou 3 mm. Après avoir étalé la colle à l'aide de votre [platoir](#), posez votre carreau et faites glisser la base des croisillons au-dessous.

Étape 2 : Serrage du cadran

Pour protéger correctement votre carreau, placez en premier lieu le sabot de protection sur le croisillon. Ensuite, positionnez

le cadran et d'un simple coup de poignet, vissez-le. Serrez jusqu'à ce que votre carreau soit parfaitement aligné et au bon niveau.

Étape 4 : Retrait des cadrans et des sabots

Une fois la colle sèche, effectuez le mouvement inverse pour dévisser les cadrans et retirer les sabots de protection. Puisqu'ils sont réutilisables, pensez à les conserver pour toute utilisation future.

Étape 5 : Cassage des croisillons

Vous avez correctement collé vos carreaux et avez retiré le kit de serrage. Il ne vous reste plus qu'à casser la partie supérieure des croisillons qui dépasse du sol. Pour ce faire, nous vous invitons à leur donner un coup de massette ou un simple coup de pied en veillant à le faire dans le sens du joint.

Caractéristiques de nos croisillons :

Conditionnement des croisillons : Sachet de 100

Conditionnement des kits de vissage : Sachet de 50

Matériau : Plastique

Coloris : Blanc