

SONNETTE PMR SANS FIL Référence : 06592



RESUME

La sonnette PMR sans fil est indispensable lorsqu'on utilise une rampe d'accès amovible. En effet, les personnes à mobilité réduite qui accèdent à un ERP doivent pouvoir prévenir de leur présence. Le carillon d'appel est la solution !

Avec une portée de 150 mètres, paramétrez votre boîtier sonore et choisissez parmi 32 sonneries polyphoniques et 4 niveaux de volume.

Le bouton poussoir est protégé des projections d'eau et peut donc être installé en extérieur.

Sans fil, cette sonnette PMR fonctionne avec piles (fournies).

Les points forts :

- Sans fil
- Fixation facile
- Personnalisable
- Utilisation intérieure/extérieure



DESCRIPTION

Comment installer une sonnette PMR sans fil ?

L'installation d'une rampe amovible ou d'une rampe encastrée s'accompagne obligatoirement d'une sonnette d'appel PMR.

Il faut positionner le boîtier à une hauteur comprise entre 90 et 130 cm, elle doit également être à 40 cm d'un coin de mur (entrée de porte).

Ce carillon d'appel se fixe très simplement grâce à la partie adhésive incluse directement sur la sonnette, mais vous pouvez aussi la visser ou la coller.

De plus, la plaque d'appel mesure L. 17,5 x l. 10 cm, ce qui la rend très visible par les personnes en fauteuil roulant qui souhaitent informer de leur présence.

Retrouvez l'ensemble de nos [rampes handicapés amovibles](#) comme la [rampe d'accès pmr roll up](#) et la [rampe d'accès dépliable](#).

Caractéristiques du carillon d'appel PMR

Dimensions :

- du carillon (L. x l. x Ép.) : 11 x 7,5 x 3,5 cm
- du bouton (L. x l. x Ép.) : 9 x 3,6 x 2,8 cm
- de la plaque (L. x l. x Ép.) : 17,5 x 10 x 3 cm

Alimentation : 3 piles LR06 / AA et 1 pile 12V A23 incluses (incluses)

Volume : 4 niveaux réglables

Sonneries : 32 mélodies polyphoniques

Portée : 150 mètres